

Technical Information

アロンアルファ専用硬化促進剤

アクセレーター3(低臭タイプ)

従来のアクセレーターを改良し、作業環境に配慮し、臭気を押さえました。

アロンアルファ全てのグレードに使用可能で、接着作業性のスピードアップが可能です。また白化予防や盛上げ接着にも有効です。

● 使用方法その1

アロンアルファを塗布した部分にノズルを向け、5cmほど離してスプレーしてください。

● 使用方法その2

予め、接着物片面にスプレーし、接着剤をもう片面に塗布し、張り合わせしてください。

● ご使用上の注意

1. 使用中は、換気をしてください。
2. 液は直接皮膚に触れないようにし、手などについた場合は、石けん水でよく洗ってください。
3. エアゾールの使用上の注意を守ってください。
 - * 炎に向けて使用しないこと。
 - * 下記を使用している室内で使用しないこと。
 - * 温度が40℃以上になるところに置かないこと。
 - * 火の中に入れてないこと
 - * 使い切って捨てること。

※アクセレーター3では硬化速度が速すぎる場合は硬化促進性能の弱いアクセレーター4(低臭タイプ)をご利用ください。特に、人工大理石接着の張り合せや広い面積の接着の硬化促進には有効です。



＜アクセレーター3＞

容量 : 420ml 最小出荷単位 : 1ケース(10本)より

危険物分類 : 第四類第一石油類Ⅱ



＜アクセレーター4＞

※上記データは、弊社製品紹介のためのものであり、実際の接着現場の結果を保証するものではありません。また、MSDSをご覧ください、ご使用ください。